

Geberit Koffer für Pressbacken [2] / [3], mit Einsatz 10C-II, leer



EIGENSCHAFTEN

- Mit sechs Geberit Mepla Pressbacken [2] bestückbar
- Mit sechs Geberit Mapress Pressbacken [2] oder [3] bestückbar
- Mit einem Geberit Mepla Entgrat- und Kalibrierwerkzeug ø 16–50 mm bestückbar
- Mit einem Geberit Mapress Rohrentgrater ø 12–54 mm bestückbar

- Mit einem Geberit Rohrschneider bis ø 50 mm oder einer Geberit Schere bestückbar
- Mit einem Geberit Mapress Rohrschneider bis ø 54 mm bestückbar
- Mit einer Geberit Mapress Einschubtiefenschablone mit Markierstift bestückbar
- Mit einem Reinigungs- und Schmiermittel 120 ml bestückbar
- Mit einem Geberit Fettstift und einem Doppelmeter bestückbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff ABS

ZUBEHÖR

- Geberit Tragriemen für Koffer

Art.-Nr.	Typennummer	B cm	H cm	T cm	Modell	VE1 St.
691.137.00.1	10C-II	52.4	38.3	17.4	Koffer	1