

# Geberit Koffer für Pressbacken [2] / [3], mit Einsatz 10C-II, leer



## EIGENSCHAFTEN

- Mit sechs Geberit Mepla Pressbacken [2] bestückbar
- Mit sechs Geberit Mapress Pressbacken [2] oder [3] bestückbar
- Mit einem Geberit Mepla Entgrat- und Kalibrierwerkzeug  $\varnothing$  16–50 mm bestückbar
- Mit einem Geberit Mapress Rohrentgrater  $\varnothing$  12–54 mm bestückbar

- Mit einem Geberit Rohrschneider bis  $\varnothing$  50 mm oder einer Geberit Schere bestückbar
- Mit einem Geberit Mapress Rohrschneider bis  $\varnothing$  54 mm bestückbar
- Mit einer Geberit Mapress Einschubtiefenschablone mit Markierstift bestückbar
- Mit einem Reinigungs- und Schmiermittel 120 ml bestückbar
- Mit einem Geberit Fettstift und einem Doppelmeter bestückbar

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff ABS

## ZUBEHÖR

- Geberit Tragriemen für Koffer

Art.-Nr.	Typennummer	Kompatibilität	B cm	H cm	T cm	Modell	VE1 St.
691.137.00.1	10C-II	[2] [3]	52.4	38.3	17.4	Koffer	1