

Hochtemperaturabgang

Der Hochtemperaturabgang kann für die 2-Leiterstation Neubau FBH verwendet werden, um neben der Anbindung der Fußbodenheizung auch Radiatoren (Hochtemperatur) anzubinden. Dynamischer Einsatz in Heizkörper! Anschluss zur Wohnungsstation 2x G 1/2" Innengewinde,
Anschluss Rohrleitungen 2x G 3/4" Überwurfmutter flachdichtend



Lieferumfang

Hochtemperaturabgang für Radiator in FBH Stationen
(Vor- und Rücklauf),
Dichtungen EPDM 3/4" (4 Stück)

Schellen für 18mm Rohr inklusive Gummieinlage (3
Stück)
Anleitung



Hochtemperaturabgang

8000014395